


Модул за следене на потока

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5001 + E40107

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	1/2" NPT

Приложение

Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	NPN



Модул за следене на потока

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Обхват на измерване / настройка	
Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на средата [K/min]	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	1...10
Софтуер / програмиране	
Регулиране на точката на превключване	с пот.
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67
Механични данни	
Материал	PBT-GF20
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване	1/2" NPT
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	функция 11 x Светодиод
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Модул за следене на потока

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Връзка

