
ST3624

Модул за следене на потока

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5001 + E40096
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



CE

Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Приложение		
Среда		Течности
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	30
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	< 20
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Електрическо изпълнение		NPN

ST3624

Модул за следене на потока

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Брой цифрови изходи			1
Изходна функция			нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]		400
Защита срещу късо съединение			да
Вид защита от късо съединение			импулсна
Защита от претоварване			да
Обхват на измерване / настройка			
Диапазон на настройка	[cm/s]		3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]		3...60
Прецизност / отклонения			
Температурен градиент на средата	[K/min]		15
Време за реакция			
Време за реакция	[s]		1...10
Софтуер / програмиране			
Регулиране на точката на превключване			с пот.
Условия на работа			
Околна температура	[°C]		-20...80
Защита			IP 67
Механични данни			
Материал			PBT-GF20
Материали (мокри части)			неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване			G 1/2 външна резба
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		функция	11 x Светодиод
Аксесоари			
Доставени артикули			уплътнения: 2 x AMF 30
			отвертка
Забележки			
Единица на опаковката			1 брой

ST3624

Модул за следене на потока


SCR12ABAFNKG/US-100-INF


Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка





	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен