




Модул за следене на потока

SCN12ADBAKOW/LS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване		1/2" NPT
Приложение		
Приложение		високо налягане
Среда		Течности
Температура на средата [°C]		-25...80
Номинално налягане [bar]		300
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		70...140 AC
Консумация на ток [mA]		< 40
Отложено включване [s]		< 20
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Електрическо изпълнение		реле
Брой цифрови изходи		1
Изходна функция		нормално отворен
Защита срещу късо съединение		не



Модул за следене на потока

SCN12ADBAKOW/LS

Защита от претоварване		не
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	300
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		1/2" NPT
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C



Връзка

