

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABBE1

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Приложение Ex зона 1

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение Ex зона 1

Температура на средата [°C] -25...80

Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0100 Ex

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000

Максимална чувствителност [cm/s] 100...800


ST3210



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABBE1

Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на [K/min] средата	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	1...10
Течности	
Време за реакция [s]	1...10
Газове	
Време за реакция [s]	1...10
Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
GN =	зелен
WH =	бял
YE =	жълт