


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABBE1/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 1/2 външна резба
---------------------	--------------------

Приложение

Приложение	Ex зона 1
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	Ex зона 1
Температура на средата [°C]	-25...80

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0100 Ex
--------------------------------	------------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове


Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	100...800



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR12ABBE1/6M

Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на [K/min] средата	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	1...10
Течности	
Време за реакция [s]	1...10
Газове	
Време за реакция [s]	1...10
Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

GN = зелен

WH = бял

YE = жълт