

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR34ABB

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 3/4 външна резба
---------------------	--------------------

Приложение

Приложение	висок температура обхват
Среда	Течности; Газове
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	висок температура обхват
Температура на средата [°C]	-25...80

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0100
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	5...1500
------------------------------	----------

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

ST4200



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STR34ABB

Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Точности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 3/4 външна резба
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Връзка		



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял