


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/110VAC

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SN0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение	Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник
------------	--

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	< 110 AC
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1

Изходи

Общ брой на изходите	2
Електрическо изпълнение	реле
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника	релето е незахранено в случай на прекъснат проводник и късо съединение

Време за реакция

Време за реакция	[s]	< 10
------------------	-----	------

Софтуер / програмиране


Регулиране на точката на превключване	с пот.
Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/110VAC

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20
Механични данни		
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал		пластмаси
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: 16 x ...2,5 mm ²		
Връзка		



- 1: Relais Следене за прекъсване на проводник
 2: Relais Мониторинг на потока
 Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен
 WH = бял
 GY = сив