




Контролен панел за охлаждащата вода

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Магнитно-индуктивен сензор за поток SM6000
- 2 Регулиращ клапан
- 3 Температурен предавател TA2405



Характеристики на продукта

Процесна връзка за заваръчен пистолет

Процес на свързване

резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба

Процесна връзка за водоснабдяване

Процес на свързване

резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба

Мониторинг на потока

Обхват на измерване [l/min]

0,1...25

Приложение

Система

контакти със златно покритие

Приложение

Промислени приложения / автоматизация на завода; Контрол на охлаждащата вода

Инсталация

свързване към тръба с помощта на адаптер; тръбно съединение

Измервателни параметри

поток; температура; сумиращо

Контрол

наръчник



Контролен панел за охлаждащата вода

FLUID MONITORING SYSTEM

Среда	Проводими течности; среда на водна основа; гликолови разтвори
Температура на средата [°C]	-10...70
Компоненти	Магнитно-индуктивен сензор за поток, SM6000
	Температурен предавател, TA2405
	Регулиращ клапан
Изходи	
Изходящ сигнал	превключващ сигнал; аналогов сигнал; Импулсен изход; IO-Link (конфигурируем)
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроенаеми)
Обхват на измерване / настройка	
Мониторинг на потока	
Обхват на измерване [l/min]	0,1...25
Следене на температурата	
Обхват на измерване [°C]	-50...150
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-10...50
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; (сензори)
Тестове / одобрения	
Директивата за оборудване под налягане	Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни	
Тегло [g]	2662,35
Тип на монтажа	Монтажна скоба
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; оксидиран метал (2.1096.01)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF
Процесна връзка за заваръчен пистолет	
Процес на свързване	резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба
Процесна връзка за водоснабдяване	
Процес на свързване	резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Конектор: 2 x M12; Контакти: със златно покритие	