




Контролен панел за охлаждащата вода

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 филтър
- 2 Магнитно-индуктивен сензор за поток SM6000
- 3 обратен клапан за вода
- 4 обратен клапан
- 5 Регулиращ клапан
- 6 Електронен модул за следене на налягането PK6524



Характеристики на продукта

Процесна връзка за заваръчен пистолет

Процес на свързване

M22 x 1,5

Процесна връзка за водоснабдяване

Процес на свързване

M22 x 1,5



Контролен панел за охлаждащата вода

KWST WITH BALANCING VALVES

Мониторинг на потока		
Обхват на измерване	[l/min]	0,1...25
Приложение		
Система	контакти със златно покритие	
Приложение	Промислени приложения / автоматизация на завода; Контрол на охлаждащата вода	
Инсталация	свързване към тръба с помощта на адаптер; тръбно съединение	
Измервателни параметри	поток; температура; налягане; сумиращо	
Контрол	наръчник	
Среда	Проводими течности; среда на водна основа; гликолови разтвори	
Температура на средата	[°C]	-10...70
Номинално налягане	[bar]	10
Компоненти	Магнитно-индуктивен сензор за поток, SM6000	
	Електронен модул за следене на налягането, PK6524	
	филтър	
	обратен клапан за вода	
	Регулиращ клапан	
	обратен клапан	
Изходи		
Изходящ сигнал	превключващ сигнал; аналогов сигнал; Импулсен изход; IO-Link (конфигурируем)	
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)	
Обхват на измерване / настройка		
Следене на налягането		
Обхват на измерване	[bar]	0...10
Мониторинг на потока		
Обхват на измерване	[l/min]	0,1...25
Следене на температурата		
Обхват на измерване	[°C]	-20...80
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...50
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита	IP 67; (сензори)	
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Директивата за оборудване под налягане	Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване	
Механични данни		
Тегло	[g]	3858
Тип на монтажа	Монтажна скоба	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; оксидиран метал (2.1096.01)	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Процесна връзка за заваръчен пистолет		
Процес на свързване	M22 x 1,5	

ZZ0262



Контролен панел за охлаждащата вода

KWST WITH BALANCING VALVES

Процесна връзка за водоснабдяване

Процес на свързване	M22 x 1,5
---------------------	-----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 3 x M12; Контакти: със златно покритие