




Kit de automação AS-Interface para acionamentos
pneumáticos oscilantes

Added Value package AS-i T5



Características do produto

Saída	PNP
Alcance de detecção [mm]	4

Dados elétricos

Consumo de corrente máx. da interface AS [mA]	160
Tensão de operação AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" conforme cULus)

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	--

Entradas

Quantidade de entradas digitais	2
---------------------------------	---

Saídas

Quantidade de saídas digitais	1
Saída	PNP

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	4
--------------------------	---

Valor característico AS-i

Versão AS-i	2.1
-------------	-----

**Kit de automação AS-Interface para acionamentos
pneumáticos oscilantes**

Added Value package AS-i T5

Perfil AS-i		S-7.A.E
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	A.E

Dados mecânicos

Peso	[g]	900,95
Montagem		não embutido
Distância do par de orifícios	[mm]	130
Atuador de válvula da altura da onda	[mm]	30

Acessórios


Material incluído	Sensor duplo para retroalimentação do atuador: 1, AC2316
	came de comutação: 1, E17328
	válvula solenóide: 1, Bürkert 428623
	silenciador: 2, 780780N
	Terminal para cabo plano: 1, E75471
	Jumper: 1, E10845

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica**conexão elétrica - conector****Conexão****Conexão**

1	AS-i +
3	AS-i -

conexão elétrica - soquete**Saídas**

3	tensão externa -
4	saída de comutação 1 +