




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1027
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones.
Este dispositivo não é diretamente compatível.



Área de aplicação		
Aplicação	utilização como mini-comando e gateway	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Resistência do isolamento	[V]	500
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	80
Consumo energético máx.	[VA]	10
Separação galvânica		sim
Saídas		
Função elétrica	AS-i	
Interfaces		
Interface de comunicação	RS232	
RS232		
Quantidade de interfaces RS232	1	
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud	


PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Tipo de conector		SUB-D	
Tipo utilizado		programação	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente		[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento		[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.		[%]	95
Proteção		IP 20	
Valor característico AS-i			
Perfil mestre AS-i		M1	
Certificado AS-i		22501	
Dados mecânicos			
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Materiais		alumínio	
Displays / elementos de operação			
Display		controle de função	2 x LED, vermelho
			2 x LED, verde
			2 x LED, amarelo
Observações			
Observações		Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones.	
		Este dispositivo não é diretamente compatível.	
Notas		Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones.; Este dispositivo não é diretamente compatível.	
Unidades por embalagem		1 peça	
conexão elétrica			
terminais parafusados: 5 x			
Conexão			

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE