




SPS interface AS

Contr 1MSTR 1RS485

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação	
Aplicação	mini-comando para pré-processamento de sinal
Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] 22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Resistência do isolamento	[V] 500
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA] 80
Consumo energético máx.	[VA] 10
Separação galvânica	sim
Saídas	
Função elétrica	AS-i
Interfaces	
RS232	
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud
Tipo de conector	SUB-D
Condições ambientais	
Temperatura ambiente	[°C] 0...60
Temperatura de armazenamento	[°C] -20...70
Umidade relativa do ar máx.	[%] 95
Proteção	IP 20



SPS interface AS

Contr 1MSTR 1RS485

Certificações / testes		
Carga de choque/vibração	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Valor característico AS-i		
Perfil mestre AS-i	M1	
Certificado AS-i	22503	
Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Materiais	alumínio	
Displays / elementos de operação		
Display	controle de função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
terminais parafusados: 5 x		
Conexão		
5 4 3 2 1 + 24 V 0 V AS-i 1+ AS-i 1– PE		