


SPS interface AS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 Interface de programação RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Área de aplicação

Aplicação mini-comando para pré-processamento de sinal

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Resistência do isolamento	[M]	500
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	80
Separação galvânica		sim

Saídas

Função elétrica	AS-i
-----------------	------

Interfaces

Interface de comunicação	RS232
--------------------------	-------

RS232

Quantidade de interfaces RS232	1
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud
Tipo de conector	SUB-D
Tipo utilizado	programação

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70



SPS interface AS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Proteção	IP 20	
Certificações / testes		
Carga de choque/vibração	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Valor característico AS-i		
Perfil mestre AS-i	M1	
Certificado AS-i	22505	
Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Materiais	alumínio	
Displays / elementos de operação		
Display	controle de função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
terminais parafusados: 7 x		
Conexão		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE