




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1366
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Aplicação	controle descentralizado; Gateway PROFIBUS DP	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Resistência do isolamento	[V]	500
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	10
Consumo energético máx.	[VA]	10
Número de mestres AS-i		2
Separação galvânica		sim
Interfaces		
Interface de comunicação	RS232; PROFIBUS	



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Padrão de transmissão	EN 50170	
Taxa de transmissão	12 MBaud	
Protocolo	Profibus DP	
Tipo utilizado	transmissão de dados	
Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico	
RS232		
Quantidade de interfaces RS232	1	
Taxa de transmissão	9600...115200 Baud	
Tipo de conector	RJ11	
Tipo utilizado	programação	
Nota sobre as interfaces	separado galvanicamente	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95
Proteção	IP 20	
Valor característico AS-i		
Versão AS-i	2.1	
Perfil mestre AS-i	M3	
Certificado AS-i	61104	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	557
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	3 x LED, vermelho
		3 x LED, verde
		3 x LED, amarelo
		display LCD plenamente gráfico
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

conexão elétrica

Conexão

