




AS-Interface CANopen Gateway com CLP

ControllerE 1Mstr CO RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1331  
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



| Área de aplicação                        |                                           |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Aplicação                                | controle descentralizado; gateway CANopen |       |
| Dados elétricos                          |                                           |       |
| Tensão de operação                       | [V]                                       | 24 DC |
| Consumo de corrente                      | [mA]                                      | < 500 |
| Consumo de corrente máx. da interface AS | [mA]                                      | 10    |
| Consumo energético máx.                  | [VA]                                      | 10    |
| Número de mestres AS-i                   |                                           | 1     |
| Interfaces                               |                                           |       |
| Interface de comunicação                 | RS232; CAN                                |       |
| CAN                                      |                                           |       |
| Quantidade de interfaces CAN             |                                           | 1     |



## AS-Interface CANopen Gateway com CLP

ControllerE 1Mstr CO RS232

|                                  |        |                                                     |  |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--|
| Protocolo                        |        | CANopen                                             |  |
| Tipo utilizado                   |        | transmissão de dados                                |  |
| RS232                            |        |                                                     |  |
| Quantidade de interfaces RS232   |        | 1                                                   |  |
| Taxa de transmissão              |        | 9600...115200 Baud                                  |  |
| Tipo de conector                 |        | RJ11                                                |  |
| Tipo utilizado                   |        | programação                                         |  |
| Nota sobre as interfaces         |        | separado galvanicamente                             |  |
| Condições ambientais             |        |                                                     |  |
| Temperatura ambiente             | [°C]   | 0...60                                              |  |
| Temperatura de armazenamento     | [°C]   | -20...70                                            |  |
| Umidade relativa do ar máx.      | [%]    | 95                                                  |  |
| Proteção                         |        | IP 20                                               |  |
| Valor característico AS-i        |        |                                                     |  |
| Versão AS-i                      |        | 2.1                                                 |  |
| Perfil mestre AS-i               |        | M3                                                  |  |
| Dados mecânicos                  |        |                                                     |  |
| Invólucro                        |        | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |  |
| Materiais                        |        | alumínio; chapa de aço galvanizado                  |  |
| Displays / elementos de operação |        |                                                     |  |
| Display                          | Função | 3 x LED, vermelho                                   |  |
|                                  |        | 2 x LED, verde                                      |  |
|                                  |        | 2 x LED, amarelo                                    |  |
|                                  |        | display LCD plenamente gráfico                      |  |
| Observações                      |        |                                                     |  |
| Unidades por embalagem           |        | 1 peça                                              |  |
| conexão elétrica                 |        |                                                     |  |
| Conexão                          |        |                                                     |  |

