




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1376
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação	
Aplicação	Gateway PROFIBUS DP
Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] 24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Resistência do isolamento	[V] 500
Consumo de corrente	[mA] < 400
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA] 10
Consumo energético máx.	[VA] 10
Número de mestres AS-i	2
Separação galvânica	sim
Interfaces	
Interface de comunicação	PROFIBUS
PROFIBUS	
Padrão de transmissão	EN 50170
Taxa de transmissão	12 MBaud
Protocolo	Profibus DP
Tipo utilizado	transmissão de dados


PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95
Proteção		IP 20
Valor característico AS-i		
Versão AS-i		2.1
Perfil mestre AS-i		M3
Certificado AS-i		61106
Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões	[mm]	86 x 131 x 107
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	3 x LED, vermelho
		3 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
		display LCD plenamente gráfico
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
Conexão		

