
AC2808

Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 280
Capacidade de carga total	[A]	6
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas de relé: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	18...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 3
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim
Saídas		
Função elétrica		AS-i

AC2808

Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Área de tensão DC	[V]	24	
Área de tensão AC	[V]	240	
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	2500	
Quantidade de saídas de relé		4	
Separado eletricamente		sim	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50	
Proteção		IP 20	
Certificações / testes			
EMC		EN 50295	
		EN 50178	
Valor característico AS-i			
Perfil AS-i		S-7.0	
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7	
Código ID da AS-i	[hex]	0	
Certificado AS-i		11601	
Dados mecânicos			
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável	
Materiais		PA; PVC	
Displays / elementos de operação			
Display		Status de chaveamento	LED, amarelo
		em operação	LED, verde
Notas			
Notas		Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.	
Quantidade		1 peça	

AC2808


Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	alimentação do sensor +24V
I-	alimentação do sensor 0V
O4-O3/O2/O1	alimentação externa + (DC) / L1 (AC)
N	alimentação externa - (DC) / N (AC)
I1...I4	entrada de comutação Sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4