




Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5215
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 área para marcação



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 235
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4; (2 x 2)
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim



Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Saídas						
Função elétrica		AS-i				
Condições ambientais						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...85			
Proteção		IP 67				
Certificações / testes						
EMC		EN 50295				
Valor característico AS-i						
Perfil AS-i		S-0.1				
Configuração da AS-i E/S		[hex]	0			
Código ID da AS-i		[hex]	1			
Certificado AS-i		01302				
Bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		soquete	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pino	4	2	4	2
Dados mecânicos						
Tipo de montagem		interface AS-i para partes inferiores FC				
Materiais		PBT				
Displays / elementos de operação						
Display		em operação		LED, verde		
		Função		LED, amarelo		
Observações						
Unidades por embalagem		1 peça				
conexão elétrica						
pinos de contato para a subparte do módulo, FK / PG:						
Conexão: M12; codificação: A						
						