



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2257
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

1 soquete de endereçamento



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 235
Capacidade de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4; (bidirecional)
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Entradas digitais com resistência contra curto-circuito	sim
---	-----

Saídas	
Função elétrica	AS-i
Quantidade de saídas digitais	4
Circuito	PNP
Área de tensão DC [V]	10...30; (para PELV)
Carga de corrente máx. por saída [mA]	1000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Separado eletricamente	sim

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 20

Certificações / testes	
EMC	EN 50295

Valor característico AS-i	
Perfil AS-i	S-7.0
Configuração da AS-i E/S [hex]	7
Código ID da AS-i [hex]	0
Certificado AS-i	05001

Dados mecânicos	
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN
Materiais	PA; PVC

Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica	
Conexão	

