




Температурен сензор с технологична връзка

TM-030KCED10- /US/ /V

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TM4501 + E33403

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 резба Aseptoflex
- 2 Aseptoflex уплътняващ ръб



EHEDG Certified

Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F
Процес на свързване	G 1 Aseptoflex Vario	
Монтажна дължина EL [mm]	43,8	

Приложение

Система	контакти със златно покритие	
Измервателен елемент	1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Приложение	хигиенни системи	
Среда	течности и газове	
Номинално налягане [bar]	50	
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15	

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L	[mm]	30
Обхват на измерване	-40...150 °C	-40...302 °F

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	5 / 14; (съгласно DIN EN 60751)
--	---------------------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на съхранение [°C]	-40...100
Защита	IP 68; IP 69K



Температурен сензор с технологична връзка

TM-030KCED10- /US/ /V

Механични данни

Тегло	[g]	223,8
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Процес на свързване		G 1 Aseptoflex Vario
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		Ra: < 0,6
Диаметър на сонда	[mm]	10
Монтажна дължина EL	[mm]	43,8

Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода. Разрешението 3-A е валидно само ако адаптерите с разрешение 3-A се използват за инсталация. cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

