

AC2306




Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2310
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2



Características do produto

Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	4
---------------------	------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67



Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Certificações / testes		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Valor característico AS-i		
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		15101

Dados mecânicos		
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais		PBT; PC

Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, amarelo

Observações		
Unidades por embalagem		1 peça


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável



Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável		



Conexão		
---------	--	--

Ausgänge		
3	tensão externa -	
4	saída de comutação +	
1, 2, 5	nicht belegt	