


AC326A



Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Características do produto

Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 160
Classe de proteção		III

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	4
---------------------	------	---



Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Distância de trabalho do disco	[mm]	74
--------------------------------	------	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Proteção		IP 67

Certificações / testes

Identificação dos aparelhos ATEX	 II 3G Ex nA IIC T6 Gc X	
Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX	somente em combinação com a caixa de proteção	
EMC	EN 50295	
MTTF	[anos]	310

Valor característico AS-i

Versão AS-i		2.1
Modo de endereçamento ampliado		sim
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	A.E

Dados mecânicos

Peso	[g]	766,5
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais	invólucro: PBT laranja; tampa: PC preto; Protecção de embate: aço inoxidável	

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
	Função	1 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído	Protecção de embate	
	suporte de montagem: 1	
	parafusos de sextavado interno: 2 x M5 x 35	

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

AC326A




Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável



Conexão

Ausgänge

3	tensão externa -
4	saída de comutação +
1, 2, 5	nicht belegt