




Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5014

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 pinos de contato
- 2 área para marcação
- 3 soquete de endereçamento



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC

Saídas

Função elétrica AS-i
 Poder de corte < 2 A

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...85
 Proteção IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Valor característico AS-i

Endereçamento AS-i soquete de endereçamento

Dados mecânicos

Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN e o painel
 Dimensões [mm] 45 x 80 x 20
 Materiais PBT; 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

AC5012



Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

conexão elétrica

pinos de contato na parte superior do módulo :

técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: