




Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-200KLKD06 .../US



1 връзка, вижте бележката



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-100...600 °C	-148...1112 °F
Процес на свързване	Ø 6 mm	
Монтажна дължина EL [mm]	50; (средни температури < 200 °C: 100)	

Приложение

Измервателен елемент	1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)	
Среда	течности и газове	
Минимална дълбочина на монтаж [mm]	15	

Електрически показатели

Клас на защита	III	
----------------	-----	--

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	100	
Обхват на измерване	-100...600 °C	-148...1112 °F

Прецизност / отклонения

Прецизност [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09 [s]	12 / 34; (съгласно DIN EN 60751)	
--	----------------------------------	--

Условия на работа

Защита	IP 67	
--------	-------	--

Тестове / одобрения

MTTF [Години]	11415,5	
---------------	---------	--

Механични данни

Тегло [g]	80,1	
Размери [mm]	Ø 6	
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)	
Процес на свързване	Ø 6 mm	
Диаметър на сонда [mm]	6	
Монтажна дължина EL [mm]	50; (средни температури < 200 °C: 100)	

Забележки

Забележки	Стойностите за точност са валидни за течаща вода.	
-----------	---	--

TS2451



Температурен кабелен сензор с процесна връзка

TS-200KLKD06 .../US

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PTFE; устойчива на температури до 250 ° C

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

