


TS502A



Температурен кабелен сензор с болтово присъединение

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Характеристики на продукта

Обхват на измерване	-20...115 °C	-4...239 °F
Процес на свързване	сензор с болтов монтаж 10 x 18 x 48 mm	

Приложение

Измервателен елемент	1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Инсталация	Контактен сензор за твърди тела

Електрически показатели

Клас на защита	III
----------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-20...115 °C	-4...239 °F
Забележка относно обхвата на измерване	Обхват на измерване за приложения без ATEX изисквания: -20...150 °C / -4...302 °F	

Прецизност / отклонения

Прецизност	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
------------	-----	-----------------------------

Време за реакция

Динамична характеристика T05 / T09	[s]	18 / 42
------------------------------------	-----	---------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

ATEX маркировка	Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[Години]	14269,4

Механични данни

Тегло	[g]	234,5
Корпус	сензор с болтов монтаж	
Размери	[mm]	10 x 18 x 48
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)	
Процес на свързване	сензор с болтов монтаж 10 x 18 x 48 mm	

TS502A



Температурен кабелен сензор с болтово присъединение

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Забележки


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, силикон

Връзка



RD = Цветове на проводниците :
WH = червен
бял