




Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 140
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Capacidade de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Alimentação de sensor das entradas		AS-i / AUX
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	100
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10



Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim	
Saídas			
Função elétrica		AS-i	
Quantidade de saídas digitais		2	
Circuito		PNP	
Área de tensão DC [V]		para PELV	
Carga de corrente máx. por saída [mA]		2000	
Proteção contra curto-circuitos		sim	
Separado eletricamente		sim	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente [°C]		-25...80	
Proteção		IP 68	
Certificações / testes			
EMC		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Valor característico AS-i			
Perfil AS-i		S-0.0	
Configuração da AS-i E/S [hex]		0	
Código ID da AS-i [hex]		0	
Dados mecânicos			
Materiais		PA	
Displays / elementos de operação			
Display		Status de chaveamento	LED, amarelo
		em operação	LED, verde
Acessórios			
Acessório opcional		prensa-cabos PG: 2 x PG9	
		prensa-cabos PG: 4 x PG7	
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	