



Unidade de avaliação para monitoramento de desalinhamento

C230/230VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 100 x 110

Área de aplicação

Aplicação	monitoramento da correia com 2 sensores cada nas extremidades do transportador da caçamba com relação ao desalinhamento; controle de desalinhamento em transportadores de caçamba para evitar o desgaste da correia e danos posteriores
-----------	---

Dados elétricos

Tensão nominal AC	[V]	< 230
Tensão nominal DC	[V]	24
Tolerância da tensão nominal	[%]	10
Tolerância da tensão nominal 2	[%]	10
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas de relé: 2
---------------------------------	---------------------------------

Saídas

Quantidade de saídas de relé	2
Poder de corte	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro
------------------------------	-------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Proteção		IP 40



Unidade de avaliação para monitoramento de desalinhamento

C230/230VAC	
Grau de proteção dos terminais	IP 20

Dados mecânicos

Peso	[g]	624
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões	[mm]	75 x 100 x 110
Materiais		plástico

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, vermelho
	pulsos de entrada	4 x LED, verde
	Erro	4 x LED, vermelho

conexão elétrica

terminais: ...2.5 mm²

Conexão

