



Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available



Características do produto

Invólucro	invólucro plástico
-----------	--------------------

Área de aplicação

Aplicação	avaliação das seqüências de pulso com relação à subvelocidade com ponto de comutação mín. e máx.
-----------	--

Dados elétricos

Tensão nominal DC	[V]	24...28
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas de relé: 1
---------------------------------	---------------------------------

Saídas

Quantidade de saídas de relé	1
Poder de corte	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de ajuste	[Imp/min]	100...20000
-------------------	-----------	-------------

Precisão / desvios

Repetibilidade	[% de Sr]	1
----------------	-----------	---

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	função Teach
------------------------------	--------------



Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro		invólucro plástico
Materiais		invólucro: PC; tampa: Polystyrol transparente
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, verde
	em operação	1 x LED, verde
	Configuração de parâmetros	2 x LED, vermelho
	pulsos de entrada	1 x LED, amarelo
conexão elétrica		
Conexão		