




RFID етикет

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM



Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	1280
Тип памет		EEPROM
Чип тип		ICODE SLIX-S
Брой блокове		40
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-50...80
Температура на съхранение	[°C]	-50...250
Защита		IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	39,916
Размери	[mm]	76 x 19 x 28
Материал		Висока температура; PA 6.6; епоксидна смола



RFID етикет

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

Антенa	разстояние за четене / запис (mm)	read/write distance when mounted on metal (mm)
ANT410	10	10
ANT411	22	22
ANT420	10	10
ANT421	30	30
ANT421 + E80390	58	32
ANT430	23	23
ANT431	35	35
ANT513	58	50
ANT515 / ANT516	30	25
ANT515 / ANT516 + E80391	43	30
ANT600	105	85