




Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

D100/110VAC/10-10K

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Área de aplicação		
Aplicação		avaliação universal de sequências de pulsos quanto à passagem acima ou abaixo do valor nominal; monitoramento da velocidade de rotação
Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 110
Tensão nominal DC	[V]	24
Tolerância da tensão nominal	[%]	10
Tolerância da tensão nominal 2	[%]	10
Frequência nominal AC	[Hz]	50...60
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 1
Saídas		
Quantidade de saídas de relé		1
Poder de corte		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste	[Imp/min]	10...10000
Precisão / desvios		
Histerese	[% de Sr]	5...100



Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

D100/110VAC/10-10K

Repetibilidade	[% de Sr]	1
----------------	-----------	---

Tempos de reação

Retardo de partida	[s]	0,5...15
--------------------	-----	----------

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	alcance fino com o alcance do potenciômetro
------------------------------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Proteção	IP 40
----------	-------

Grau de proteção dos terminais	IP 20
--------------------------------	-------

Dados mecânicos

Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
-----------	---

Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
-----------	------	---------------

Materiais	plástico
-----------	----------

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	LED, verde
	em operação	1 x LED, verde

conexão elétrica

Conexão

