


Сензор за ускорение

VIBRATION SENSOR

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: VSA001

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 коничен ъгъл = 90°



Характеристики на продукта

Измервателен обхват на вибрациите	[g]	-3,3...3,3
Честотен обхват	[Hz]	0...1000
Принцип на измерване		капацитивен

Приложение

Дизайн	за свързване на външна електроника за диагностика VSE
Приложение	откриване на вибрации

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	7,2...10,8 DC
Консумация на ток	[mA]	< 15
Мин. съпротивление на изолация	[MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на сензора		микроелектромеханична система (MEMS)

Изходи

Аналогов токов изход	[mA]	0...10
Макс. натоварване	[Ω]	300

Обхват на измерване / настройка

Измервателен обхват на вибрациите	[g]	-3,3...3,3
Честотен обхват	[Hz]	0...1000
Принцип на измерване		капацитивен
Чувствителност	[μA/g]	1076
Брой измервани оси		1

