


## Индуктивен сензор

IFA2004-ARKG/20M/PVC/INOX

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



## Характеристики на продукта

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение | PNP/NPN          |
| Изходна функция         | нормално отворен |
| Обхват на сензора [mm]  | 4                |
| Корпус                  | с резба          |
| Размери [mm]            | M12 x 1          |

## Електрически показатели

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]               | 10...55 DC |
| Клас на защита                       | II         |
| Защита срещу обръщане на полярността | да         |

## Изходи

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение                                | PNP/NPN          |
| Изходна функция                                        | нормално отворен |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 5,6              |
| Минимален работен ток [mA]                             | 4                |
| Макс. ток на утечка [mA]                               | 0,6              |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400              |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 1500             |
| Защита срещу късо съединение                           | да               |



## Индуктивен сензор

IFA2004-ARKG/20M/PVC/INOX

|                                  |  |                                                                               |                     |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Вид защита от късо съединение    |  | импулсна                                                                      |                     |
| Защита от претоварване           |  | да                                                                            |                     |
| Обхват на следене                |  |                                                                               |                     |
| Обхват на сензора                |  | [mm]                                                                          | 4                   |
| Реален обхват на засичане Sr     |  | [mm]                                                                          | 4 ± 10 %            |
| Работен обхват                   |  | [mm]                                                                          | 0...3,25            |
| Прецизност / отклонения          |  |                                                                               |                     |
| Коефициент на корекция           |  | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |                     |
| Хистерезис                       |  | [% от Sr]                                                                     | 1...15              |
| Дрейф на точката на превключване |  | [% от Sr]                                                                     | -10...10            |
| Условия на работа                |  |                                                                               |                     |
| Околна температура               |  | [°C]                                                                          | -25...80            |
| Защита                           |  | IP 67                                                                         |                     |
| Тестове / одобрения              |  |                                                                               |                     |
| EMC                              |  | EN 60947-5-2                                                                  |                     |
|                                  |  | EN 55011                                                                      | клас B              |
| Механични данни                  |  |                                                                               |                     |
| Корпус                           |  | с резба                                                                       |                     |
| Монтаж                           |  | неекраниран монтаж                                                            |                     |
| Размери                          |  | [mm]                                                                          | M12 x 1             |
| Означение на резбата             |  | M12 x 1                                                                       |                     |
| Материал                         |  | PBT; неръждаема стомана (1.4404 / 316L)                                       |                     |
| Дисплеи / работни елементи       |  |                                                                               |                     |
| Дисплей                          |  | Статус на превключване                                                        | 1 x Светодиод, жълт |
| Забележки                        |  |                                                                               |                     |
| Единица на опаковката            |  | 1 брой                                                                        |                     |





## Индуктивен сензор

IFA2004-ARKG/20M/PVC/INOX

### Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PVC

### Връзка



BN = Цветовете на проводниците :  
кафяв  
BU = син