

# DN0001



## Amplificador

N600/230VAC/0,1A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DN0210

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

# No scale drawing available



### Características do produto

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
|-----------|-----------------------------------------------------|

### Área de aplicação

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Aplicação | alimentação de tensão e avaliação do sinal |
|-----------|--------------------------------------------|

### Dados elétricos

|                                   |      |                                          |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------|
| Tensão nominal AC                 | [V]  | < 230                                    |
| Tolerância da tensão nominal      | [%]  | 10                                       |
| Tolerância da tensão nominal 2    | [%]  | 10                                       |
| Frequência nominal AC             | [Hz] | 47...63                                  |
| Energia auxiliar para sensores DC | [V]  | 24; ( $\pm 5\%$ , $\leq 100\text{ mA}$ ) |

### Entradas/saídas

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas de relé: 1 |
|---------------------------------|---------------------------------|

### Saídas

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Quantidade de saídas de relé | 1                        |
| Poder de corte               | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |

### Condições ambientais

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| Temperatura ambiente | [°C] | 0...50 |
| Proteção             |      | IP 40  |



Amplificador

N600/230VAC/0,1A

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
|--------------------------------|-------|

Dados mecânicos

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Peso [g]  | 0,43                                                |
| Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
| Materiais | plástico                                            |

Displays / elementos de operação

|         |                       |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| Display | Status de chaveamento | LED, vermelho  |
|         | em operação           | 1 x LED, verde |

conexão elétrica

terminais: ...4 mm²

Conexão

