


Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 LEDs erro
- 2 botão ligar / desligar / redefinir
- 3 conector do sinal
- 4 status LED

**Dados elétricos**

Tensão nominal DC	[V]	24
Tensão de entrada DC	[V]	18...30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		não
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	4
Aviso para a corrente máx. de saída	[A]	4 x 4
Corrente de entrada (tensão nominal de 24 V DC)	[A]	16
Proteção de entrada necessária para ligar as entradas	[V]	21,4
Corrente de repouso	[mA]	43
Dissipação (tensão nominal de 24 V DC)	[W]	1,8
Dissipação em ponto morto	[W]	1
Estabilidade do retorno	[V]	30

Saídas

Ativação do desligamento de proteção da entrada	[V]	21,4
Corrente total de saída	[A]	16
Limitação da corrente de saída	[A]	19,9



Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Queda de tensão entre a entrada e saída	[mV]	101
Capacidade de carga por saída	[mF]	57
Capacidade total de carga	[mF]	57

Tempos de reação

Atraso de ligação do sensor das saídas	[ms]	270
Tempo de desligamento em 2 x corrente nominal	[s]	1
Tempo de desligamento em caso de curto-circuito	[ms]	5

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95; (sem condensação)
Proteção		IP 20
Grau de sujidade		2

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V 0,15...80 MHz
Estabilidade de vibração	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Resistência a choques	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Dados mecânicos

Peso	[g]	203
Dimensões	[mm]	75 x 45 x 91
Materiais		PC

Displays / elementos de operação

Display	Saída sobrecarga	4 x LED, vermelho
	Fontes de alimentação	1 x LED, verde

Acessórios

Material incluído	terminal de parafuso:, para cabos de sinal
-------------------	--

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

, cabos de sinal: 0,25...1,5 mm²



Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, Fios de alimentação: 0,25...6 mm²

Conexão

