


DN2112



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 230
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Tensão de entrada DC	[V]	210...375
Range de tensão da entrada AC	[V]	85...132 / 176...264
Classe de proteção		I; (IEC 61140)
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	20
Retardo de prontidão	[s]	< 20
Tolerância da tensão de saída	[%]	1...5
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	4
Número de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[%]	0,1
Derivação	[W/K]	3 (60...70 °C)
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Proteção		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	696
Tipo de montagem		trilho; (TH35 (EN 60715))
Dimensões	[mm]	131 x 65 x 107
Materiais		alumínio
Displays / elementos de operação		
Display	tensão de saída	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
terminais: 1.5...6 mm ²		
Conexão		

