

AC1206




Alimentador elétrico AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1256

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	110 / 230; (selecionável)
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Range de tensão da entrada AC	[V]	88...132 / 184...264
Tensão de saída DC	[V]	29,5...31,6
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	42
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	2,8
Número de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[mV]	50
Proteção de entrada externa		> 6 A
Fusível	[A]	2,5; (não acessível)
Derivação	[W/K]	1 (60...70 °C)
Desacoplamento integrado de dados		sim
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim



Alimentador elétrico AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Possível ligação das saídas em paralelo	não
---	-----

Possível ligação das saídas em série	não
--------------------------------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-10...60
---------------------------	----------

Proteção	IP 20
----------	-------

Certificações / testes

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Valor característico AS-i

Certificado AS-i	15901
------------------	-------

Dados mecânicos

Materiais	alumínio
-----------	----------

Displays / elementos de operação

Display	Função	LED, verde
---------	--------	------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: ...2.5 mm²

Conexão

