




AS-Interface Modbus/TCP Gateway com CLP

ControllerE 1Mstr EN RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação	
Aplicação	controle descentralizado; gateway EtherNet/IP; servidor web
Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] 24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente	[mA] < 700
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA] 10
Consumo energético máx.	[VA] 10
Número de mestres AS-i	1
Interfaces	
Interface de comunicação	RS232; Ethernet
Ethernet	
Taxa de transmissão	10; 100
Protocolo	Modbus TCP; TCP/IP
Tipo utilizado	transmissão de dados
RS232	
Quantidade de interfaces RS232	1



AS-Interface Modbus/TCP Gateway com CLP

ControllerE 1Mstr EN RS232

Taxa de transmissão		9600...115200 Baud	
Tipo de conector		RJ11	
Tipo utilizado		programação	
Nota sobre as interfaces		separado galvanicamente	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente		[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento		[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.		[%]	95
Proteção		IP 20	
Valor característico AS-i			
Versão AS-i		2.1	
Perfil mestre AS-i		M3	
Certificado AS-i		61109	
Dados mecânicos			
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Materiais		alumínio; chapa de aço galvanizado	
Displays / elementos de operação			
Display		Função	3 x LED, vermelho
			4 x LED, verde
			2 x LED, amarelo
			display LCD plenamente gráfico
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	
conexão elétrica			
Conexão			

