

DTE801



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...55
Aviso sobre a temperatura do ambiente		com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Certificações / testes		
Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo
		50 g (11 ms) / choque único
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[anos]	58

Dados mecânicos		
Peso	[g]	705,8
Dimensões	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiais		invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável

Displays / elementos de operação		
Display	Fontes de alimentação	1 x LED, verde
	Display do LED	4 x LED, amarelo quantidade de alvos em campo
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: 2 x M12; codificação: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

DTE801



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



PWR

1	L+
2	entrada e saída digital 2
3	L-
4	entrada e saída digital 1
5	não conectado