




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Aplicação	utilização como PROFIBUS DP-gateway com 1 mestre AS-i
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Resistência do isolamento	[V]	500
Consumo de corrente	[mA]	< 400
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	10
Consumo energético máx.	[VA]	10
Número de mestres AS-i		1
Separação galvânica		sim

Interfaces

Interface de comunicação	PROFIBUS
--------------------------	----------

PROFIBUS

Padrão de transmissão	EN 50170
Taxa de transmissão	12 MBaud
Protocolo	Profibus DP
Tipo utilizado	transmissão de dados
Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95
Proteção		IP 20
Valor característico AS-i		
Versão AS-i		2.1
Perfil mestre AS-i		M3
Certificado AS-i		61105
Dados mecânicos		
Peso	[g]	545,6
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Materiais		alumínio; chapa de aço galvanizado
Displays / elementos de operação		
Display	Função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
		display LCD plenamente gráfico
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
Conexão		

