




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Aplicação	controle descentralizado; Gateway PROFIBUS DP	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	24 DC
Resistência do isolamento	[V]	500
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	10
Consumo energético máx.	[VA]	10
Número de mestres AS-i		1
Separação galvânica		sim
Interfaces		
Interface de comunicação	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Padrão de transmissão	EN 50170	



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

ControllerE 1Mstr DP RS232

Taxa de transmissão		12 MBaud	
Protocolo		Profibus DP	
Tipo utilizado		transmissão de dados	
Nota sobre as interfaces		função de diagnóstico	
RS232			
Quantidade de interfaces RS232		1	
Taxa de transmissão		9600...115200 Baud	
Tipo de conector		RJ11	
Tipo utilizado		programação	
Nota sobre as interfaces		separado galvanicamente	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente		[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento		[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.		[%]	95
Proteção		IP 20	
Valor característico AS-i			
Versão AS-i		2.1	
Perfil mestre AS-i		M3	
Dados mecânicos			
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões		[mm]	86 x 131 x 107
Materiais		alumínio; chapa de aço galvanizado	
Displays / elementos de operação			
Display		Função	2 x LED, vermelho
			2 x LED, verde
			2 x LED, amarelo
			display LCD plenamente gráfico
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	
conexão elétrica			
Conexão			

