

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AC2415-00 — 19.06.2012 —



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	100
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim

Saídas

Função elétrica		AS-i
Quantidade de saídas digitais		2
Circuito		PNP
Área de tensão DC	[V]	10...30; (para PELV; através do cabo redondo)
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	2000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

Valor característico AS-i

Perfil AS-i		S-3.0				
Configuração da AS-i E/S	[hex]	3				
Código ID da AS-i	[hex]	0				
Certificado AS-i		05801				
Bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		soquete	I-1	I-2	O-3	O-4
		Pino	2+4	2+4	4	4

Dados mecânicos

Materiais	PUR
-----------	-----

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
	Função	LED, amarelo

Notas

Notas	Entradas e saídas devem ser isoladas eletricamente.
Quantidade	1 peça

AC2415




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


conexão elétrica

cabo: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Conexão



; codificação: A



1	Entradas
2+4	alimentação do sensor L+
3	entrada de dados ligadas internamente em ponte
3	alimentação do sensor L-