


DTE920



Unidade de avaliação RFID UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Homologação de radiotransmissão para

Austrália

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	700
Frequência de operação	[MHz]	916...927
Conexões de antenas		4; (TNC-Reverse)
Padrão RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Potência de emissão ERP	[mW]	2000
Impedância	[Ω]	50

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas

Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4

Entradas

Quantidade de entradas digitais

4

Saídas

Quantidade de saídas digitais

4

Carga de corrente máx. por saída

[mA]

500

Faixa de registro

Valor limite RSSI

ajustável através do software



Unidade de avaliação RFID UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	Software	
Interfaces		
Interface de comunicação	Ethernet	
Ethernet		
Protocolo	TCP/IP; IP	
Tipo utilizado	Configuração de parâmetros	
Ethernet - EtherNet/IP		
Protocolo	EtherNet/IP	
Tipo utilizado	transmissão de dados	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...55
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...85
Proteção	IP 65	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	3109
Invólucro	Retangular	
Dimensões	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiais	invólucro: alumínio; Cobertura de proteção: plástico; Conector fêmea TNC: latão / PTFE; conector: latão / plástico	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, vermelho / verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica - Alimentação		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	



Unidade de avaliação RFID UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

conexão elétrica - Conexão de processo

Conexão: 1 x M12; codificação: A



1	saída de comutação CMN
2	entrada de comutação 3 / entrada de comutação 0
3	entrada de comutação CMN
4	0 V
5	U+
6	saída de comutação 3 / saída de comutação 1
7	saída de comutação 2 / saída de comutação 0
8	entrada de comutação 2 / entrada de comutação 1

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: 1 x M12



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-