


DTE964



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04



Área de aplicação

Homologação de radiotransmissão para

Japão

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente	[mA]	500
Consumo de potência	[W]	8,6
Classe de proteção		III
Frequência de operação	[MHz]	916,8...920,4
Padrão RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissão EIRP	[mW]	200; (máximo: 250 mW)

Saídas

Carga de corrente máx. por saída	[mA]	100; (max.)
----------------------------------	------	-------------

Interfaces

Interface de comunicação	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protocolo	TCP/IP
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79
	máscara da subrede: 255.255.255.0
	endereço IP do gateway: 192.168.0.100
Tipo utilizado	Configuração de parâmetros; transmissão de dados


Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...55
Aviso sobre a temperatura do ambiente		com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04

Certificações / testes		
Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo
		50 g (11 ms) / choque único
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	692
Dimensões	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiais	invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável	
Displays / elementos de operação		
Display	Fontes de alimentação	1 x LED, verde
	Display do LED	4 x LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica - Ethernet		
Conexão: 2 x M12; codificação: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
conexão elétrica - Fontes de alimentação		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		
PWR		
1	L+	
2	entrada e saída digital 2	
3	L-	
4	entrada e saída digital 1	
5	não conectado	