




Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



corte do painel 91 x 43 mm



Características do produto

Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
-----------	------	----------------

Campo de aplicação

Aplicação	indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
-----------	---

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	50...60
Tensão de operação	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100
Consumo de potência	[W]	3

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Entradas

Quantidade de entradas analógicas		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Corrente da entrada analógica	[mA]	0...20
Tensão da entrada analógica	[V]	-10...10
Resolução entrada analógica		16 bit
Precisão da entrada analógica	[%]	0,1

Saídas

Quantidade de saídas digitais		4
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	200
Quantidade de saídas analógicas		1
Corrente da saída analógica	[mA]	0...20
Carga máx.	[Ω]	270
Tensão da saída analógica	[V]	-10...10



Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC		
Precisão da saída analógica	[%]	0,1
Proteção contra sobrecarga		sim
Resolução da saída analógica		16 bit
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	350,5
Tipo de montagem		corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais		Noryl UL94-V-0
Displays / elementos de operação		
Display	display colorido	display LCD plenamente gráfico, Touch screen
conexão elétrica		
terminais parafusados:		
Conexão		

