




Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX460/DC



corde
do 91 x 43 mm
painel



Características do produto

Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
-----------	------	----------------

Campo de aplicação

Aplicação	indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2
---------------------------------	--------------------------------------

Entradas

Quantidade de entradas analógicas		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Corrente da entrada analógica	[mA]	0...20
Tensão da entrada analógica	[V]	-10...10
Resolução entrada analógica		16 bit
Precisão da entrada analógica	[%]	0,1

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65
Grau de proteção dos terminais		IP 20



Exibição multifuncional para monitoramento de sinais
padrão

DISPLAY/AX460/DC

Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


Dados mecânicos		
Peso	[g]	300,5
Tipo de montagem		corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais		Noryl UL94-V-0

Displays / elementos de operação		
Display	display colorido	display LCD plenamente gráfico, Touch screen

conexão elétrica

terminais parafusados:

Conexão



NC não conectado