




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2516
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 área para marcação
- 2 fixação adaptador infravermelho



Área de aplicação		
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	15...57; (alimentação externa)
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	57; (com alimentação externa: 27 mA)
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC
Alimentação de tensão adicional		opcional
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 4	
Entradas		
Alimentação de sensor das entradas		AS-i / externo
Fontes de alimentação	[V]	24



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	500; (com alimentação externa; sem alimentação externa: 100 mA)	
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		não	
Quantidade de entradas analógicas		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Resolução entrada analógica		16 (1 bit = 1 µA)	
Saídas			
Função elétrica		AS-i	
Resolução da saída analógica		1 µA	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	0...70	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...85	
Proteção		IP 67	
Certificações / testes			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
Valor característico AS-i			
Endereçamento AS-i		soquete de endereçamento; endereçamento IR possível	
Perfil AS-i		S-7.3.E	
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7	
Código ID da AS-i	[hex]	3.E	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	217,2	
Tipo de montagem		interface AS-i para partes inferiores FK-/FK-E	
Materiais		PBT; vedação: FKM; parafusos: aço inoxidável	
Displays / elementos de operação			
Display	em operação		LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX
	erro		LED, vermelho
	Função		LED, amarelo Canais AI1...AI4
Acessórios			
Acessório opcional		Parte inferior do módulo	
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	alimentação do sensor +24V
2	AI + entrada analógica
3	alimentação do sensor 0V
4	AI - entrada analógica 0V
5	terra funcional