



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5218 ou AC2518
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

1 área para marcação
2 fixação adaptador infravermelho



Área de aplicação

Aplicação	Montagem em campo
-----------	-------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	130...180; (alimentação externa)
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	180; (com alimentação externa: 50 mA)
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC
Alimentação de tensão adicional		opcional

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 4
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Área de tensão DC	[V]	24; (para PELV)
Quantidade de saídas analógicas		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Corrente da saída analógica	[mA]	0...20
Carga máx.	[Ω]	600
Proteção contra curto-circuitos		sim
Resolução da saída analógica		16 (1 bit = 1 μA)



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Alimentação dos atuadores para as saídas	AS-i / AUX
--	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...85
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Valor característico AS-i

Endereçamento AS-i	soquete de endereçamento; endereçamento IR possível
Perfil AS-i	S-7.3.6
Configuração da AS-i E/S [hex]	7
Código ID da AS-i [hex]	3.6

Dados mecânicos

Peso [g]	226
Tipo de montagem	interface AS-i para partes inferiores FK-/FK-E
Materiais	PBT; vedação: FKM; parafusos: aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX
	erro	LED, vermelho
	Função	LED, amarelo Canais AO1...AO4

Acessórios


Acessório opcional	Parte inferior do módulo
--------------------	--------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	AO+ saída analógica
2	n.c.
3	AO- saída analógica 0V
4	n.c.
5	terra funcional