


E10411



Conector do adaptador

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 anel O



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	17,1
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 20
Rosca de instalação		PG 9
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10411



Conector do adaptador

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco