




Jumper

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Característica especial | sem halogênio |
|-------------------------|---------------|

Dados elétricos

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Tensão de operação | [V] | 10...30 DC |
| Classe de proteção |     | III        |

Condições ambientais

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 67    |

Dados mecânicos


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | TPU              |
| Material do invólucro | TPU              |
| Material porca        | latão, niquelado |

Observações

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





## Jumper

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

### conexão elétrica

cabo: 1 m, sem halogênio; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

