


Cabo de conexão com soquete

ADOGA030MSS0002E03



Campo de aplicação

Característica especial

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 250 AC/DC

Capacidade de carga total

[A]

4; (40° C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 67

Certificações / testes

Certificado UL

Ta

< 75 °C

Número do arquivo UL

E191684

Dados mecânicos

Peso

[g]

88,1

Dimensões

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

raio de flexão em aplicação flexível

mín. 10 x diâmetro do cabo

velocidade de movimento

max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

ciclos de curvatura

> 2 Mio.

esforço de torção

± 180 °/m

**Cabo de conexão com soquete**

ADOGA030MSS0002E03

Notas

Quantidade


1 peça

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC, amarelo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

**Conexão**

GN =

RD/BK =

RD/WH =

Cores dos fios :

verde

vermelho / preto

vermelho / branco